


RÉSINE NS

POLYESTER SANS STYRÈNE

RÉSINE POLYVALENTE AGRÉÉE BÉTON ET MAÇONNERIES



Normes



Utilisations



- Acier zingué 5,8 ; 8,8 ; 10,9
- Inox A4-70, HCR
- Béton C20/25 à C50/60



300 ml
2 canules

410 ml
3 canules

GRIS

BEIGE

BLANC

Existe en version
prise rapide



Contenance (ml)	Couleur	Référence	Condt
300	Beige	A992012	Box de 90
		A050055	Carton de 12
		A050050	Carton de 6
		A860050	Kit *
		A859850	Unité
	Grise	A050065	Carton de 12
410	Beige	A050135	Carton de 6
	Grise	A050130	Carton de 6
	Blanche	A050125	Carton de 6
410 Prise Rapide	Beige	A050087	Carton de 6

* Kit complet : 1 résine 300 ml + 2 embouts mélangeurs + 4 tiges filetées M10 x 160 mm + 4 filtres nylon Ø16 x 135 mm

Box de 90



RÉSINE NS

POLYESTER SANS STYRÈNE

CHARGES INDICATIVES - EN KG

Se reporter à l'agrément

	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
Maçonneries creuses	100	100	100	100	100
Béton	500	850	950	1200	1500

DONNÉES DE POSE EN MATÉRIAUX PLEINS - EN MM

	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
Ø de perçage	10	12	14	18
Profondeur mini perçage	60	60	70	80
Épaisseur mini support	90	90	100	120
Distance entraxe mini	30	30	35	40
Distance au bord mini	30	30	35	40

TEMPS DE MANIPULATION ET DE MISE EN CHARGE

RÉSINE NS

Température matériau	Temps de manipulation	Temps de mise en charge
- 10 °C *	50 min	240 min
- 5 °C *	40 min	180 min
+ 5 °C	20 min	90 min
+ 15 °C	9 min	60 min
+ 25 °C	5 min	30 min
+ 35 °C	3 min	20 min

RÉSINE NS PRISE RAPIDE

Température matériau	Temps de manipulation	Temps de mise en charge
- 10 °C *	25 min	120 min
- 5 °C *	15 min	75 min
+ 5 °C	8 min	45 min
+ 15 °C	4 min	27 min
+ 25 °C	2 min	18 min
+ 35 °C	1 min	16 min

- ▶ * La température de la résine doit être de 20°C minimum
- ▶ Pour les trous humides et inondés : doubler le temps de mise en charge
- ▶ Stockage entre + 5 °C et 25 °C



Béton



Béton cellulaire



Pierre



Parpaing



Brique pleine



Brique creuse